



(21)申请号 201720297677.5

(22)申请日 2017.03.24

(73)专利权人 心韵恒安医疗科技(北京)有限公司

地址 100094 北京市海淀区永丰屯538号3
号楼103/112室

(72)发明人 王平 陈力恒

(74)专利代理机构 北京律和信知识产权代理事
务所(普通合伙) 11446

代理人 刘国伟 鲍晓芳

(51)Int.Cl.

A61B 5/0402(2006.01)

A61B 5/00(2006.01)

A61B 5/0408(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书7页 附图3页

(54)实用新型名称

系列化心电图导联定位带

(57)摘要

本实用新型涉及一种系列化心电图导联定位带。定位带包括柔性穿戴部分和心电导联系统,所述心电导联系统设置于所述柔性穿戴部分上,所述心电导联系统包括六个电极V1-V6、六条心电导联线和导联接口,所述六个电极V1-V6分别与所述六条心电导联线相连,所述六条心电导联线与所述导联接口的六个连接端子相连;六个电极V1-V6的布置形状呈“Z”形,所述电极V1和电极V6的水平距离分为多个规格,所述系列化心电图导联定位带相应为多种型号。本实用新型的心电图导联定位带可以准确确定心电图电极位置,适于普通大众在非就医时间穿戴,型号齐全,可覆盖全部正常体型人群,检测偏差小,结构简单,操作方便,舒适耐用,测量可靠,便于随时随地的心电检测与专家诊断。



1. 一种系列化心电图导联定位带, 其特征在于, 所述定位带包括柔性穿戴部分和心电图导联系统, 所述心电图导联系统设置于所述柔性穿戴部分上, 其中,

所述心电图导联系统包括六个电极(V1-V6)、六条心电图导联线和导联接口, 所述六个电极(V1-V6)分别与所述六条心电图导联线相连, 所述六条心电图导联线与所述导联接口的六个连接端子相连;

所述六个电极(V1-V6)的布置形状呈“Z”形, 第一个电极(V1)和第六个电极(V6)的水平距离分为多个规格, 所述系列化心电图导联定位带相应为多种型号。

2. 如权利要求1所述的定位带, 其特征在于, 所述多种型号为五种型号, 所述五种型号对应的所述第一个电极(V1)和第六个电极(V6)的水平距离分别为 22.3 ± 1 、 24.3 ± 1 、 26.3 ± 1 、 28.8 ± 1 、或 30.8 ± 1 cm。

3. 如权利要求2所述的定位带, 其特征在于, 所述第一个电极(V1)和第二个电极(V2)的水平距离为 6.5 ± 1 cm或 7.5 ± 1 cm。

4. 如权利要求3所述的定位带, 其特征在于, 所述第一个电极(V1)和第二个电极(V2)的连线与第四个电极(V4)和第六个电极(V6)的连线的垂直距离为 5 ± 0.5 cm或 6 ± 0.5 cm。

5. 如权利要求2、3或4所述的定位带, 其特征在于, 所述六个电极(V1-V6)为圆形结构, 所述圆形的直径为 2 ± 0.5 cm。

6. 如权利要求1所述的定位带, 其特征在于, 所述定位带上设有定位基准标志, 所述定位基准标志包括定位基准线和定位点, 所述定位基准线为一条直线, 通过所述第一个电极(V1)和第二个电极(V2)的中心, 所述定位点为所述第一个电极(V1)和第二个电极(V2)的中心连线的中点。

7. 如权利要求1所述的定位带, 其特征在于, 所述六个电极(V1-V6)凸起于所述柔性穿戴部分, 其表面为直接接触皮肤的导电柔性材料。

系列化心电图导联定位带

技术领域

[0001] 本实用新型总的涉及心电图导联可穿戴领域,具体涉及一种系列化心电图导联定位带。

背景技术

[0002] 互联网医疗,是互联网在医疗行业的新应用,其包括了以互联网为载体和技术手段的健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊、及远程治疗和康复等多种形式的健康医疗服务,代表了医疗行业新的发展方向,有利于解决中国医疗资源不平衡和人们日益增加的健康医疗需求之间的矛盾,是卫生部积极引导和支持的医疗发展模式。

[0003] 目前互联医疗行业中,心电图的检测与诊断是一项皆受医疗行业重视与普通民众关注的技术,而心电图的检测起到决定性的作用。

[0004] 心电图已经成为临床极为普遍的心脏疾病诊断方法之一。心电图测量设备是通过采集电位差获取心脏功能数据的设备。

[0005] 现在临床普遍采用的12导联同步心电图可同时采集、放大并同步描记心电信号,采用运动平板心电图和动态心电图Mason-Likar导联系统电极位置记录心电图。Mason-Likar导联系统电极位置在人体上的布置如图1所示,包括六个胸前电极V1-V6与四个肢体电极R、L、F、N。

[0006] 其中,胸前6个电极位置中,V1,胸骨右缘第4肋间;V2,胸骨左缘第4肋间;V3,为V2与V4两点连线中点;V4,左锁骨中线与第5肋间相交处;V5,左腋前线同V4水平;V6,左腋中线同V4水平。

[0007] 做运动心电图和动态心电图时,将肢体导联电极放置在躯干部位可以减少由上、下肢体活动造成的噪音干扰。将上肢电极放在锁骨下窝中部到三角肌的插入部位,左下肢电极放在左腋前线上肋缘与髂嵴之间的中部。

[0008] 美国心脏学会(AHA)/美国心脏病学会(ACC)心电图标准化与解析建议(AHAACCHRS2007)中指出,心电图导联位置可变性是心前导联心电图振幅测量重复性不佳的一个重要原因。所以心电电极安放位置是正确采集心电图的重要环节。

[0009] 现在业界公认的胸前导联允许误差不大于2cm。但为了追求更精准的心电诊断,使得可穿戴心电检测设备能全面适应各类体型人群,且提高普通人群自行穿戴的简易性与检测准确性,需要提供系列化的心电定位带,使得其规格与对应体型的人群相匹配,并使得电极定位的准确性提高。目前虽有一些多规格的心电检测定位装置,但操作复杂,定位困难,检测准确度不高。

实用新型内容

[0010] 本实用新型的目的在于提供一种系列化心电图导联定位带,以解决现有心电检测设备不适应各类体型人群的穿戴及定位不准确的问题。

[0011] 本实用新型旨在提供一种系列化心电图导联定位带,所述定位带包括柔性穿戴部分和心电导联系统,所述心电导联系统设置于所述柔性穿戴部分上,其中,所述心电导联系统包括六个电极V1-V6、六条心电导联线和导联接口,所述六个电极V1-V6分别与所述六条心电导联线相连,所述六条心电导联线与所述导联接口的六个连接端子相连;所述六个电极V1-V6的布置形状呈“Z”形,所述第一个电极V1和第六个电极V6的水平距离分为多个规格,所述系列化心电图导联定位带相应为多种型号。

[0012] 优选地,所述多种型号为五种型号,所述五种型号对应的所述第一个电极V1和第六个电极V6的水平距离分别为 22.3 ± 1 、 24.3 ± 1 、 26.3 ± 1 、 28.8 ± 1 、或 30.8 ± 1 cm。

[0013] 进一步地,所述第一个电极V1和第二个电极V2的水平距离为 6.5 ± 1 cm或 7.5 ± 1 cm。

[0014] 进一步地,所述第一个电极V1和第二个电极V2的连线与所述第四个电极V4和第六个电极V6的连线的垂直距离为 5 ± 0.5 cm或 6 ± 0.5 cm。

[0015] 优选地,所述六个电极V1-V6为圆形结构,所述圆形的直径为 2 ± 0.5 cm。

[0016] 进一步地,所述定位带上设有定位基准标志,所述定位基准标志包括定位基准线和定位点,所述定位基准线为一条直线,通过所述第一个电极V1和第二个电极V2的中心,所述定位点为所述第一个电极V1和第二个电极V2的中心连线的中点。

[0017] 进一步地,所述六个电极V1-V6凸起于所述柔性穿戴部分,其表面为直接接触皮肤的导电柔性材料。

[0018] 本实用新型的系列化心电图导联定位带可以准确确定心电图电极位置,适于普通大众在非就医时间穿戴,型号齐全,可覆盖全部正常体型人群,检测偏差小,经实验统计设计的胸前导联误差在1厘米范围内。本实用新型的心电图导联定位带结构简单,操作方便,舒适耐用,测量可靠,便于随时随地的心电检测与专家诊断。

附图说明

[0019] 图1为Mason-Likar导联系统电极位置在人体上的布置示意图;

[0020] 图2为本实用新型实施例的心电图导联定位带无弹性电极定位部分背面结构示意图;

[0021] 图3为本实用新型实施例的心电图导联定位带无弹性电极定位部分中间层结构示意图;

[0022] 图4为本实用新型实施例的心电图导联定位带无弹性电极定位部分正面结构示意图;

[0023] 图5为本实用新型实施例的心电图导联定位带定位基准标志示意图;

[0024] 图6为本实用新型实施例的心电图导联定位带无弹性电极定位部分带支撑片的正面结构示意图。

具体实施方式

[0025] 以下结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式进行更加详细的说明,以便能够更好地理解本实用新型的方案以及其各个方面的优点。然而,以下描述的具体实施方式和实施例仅是说明的目的,而不是对本实用新型的限制。

[0026] 首先,为了改善现有心电检测设备体积大、不易于穿戴及导联系统复杂不易操作等问题,本实用新型提供一种心电图导联定位带,其为可直接系于使用者心前的胸部电极定位带,用于按照Mason-Likar导联系统电极位置对胸前电极V1-V6对应心电的信号进行检测。

[0027] 所述定位带包括柔性穿戴部分和心电导联系统,所述心电导联系统设置于所述柔性穿戴部分上,其中,所述心电导联系统包括六个电极V1-V6、六条心电导联线和导联接口,所述六个电极V1-V6分别与所述六条心电导联线相连,所述六条心电导联线与所述导联接口的六个连接端子相连;所述六个电极V1-V6的布置形状呈“Z”形。

[0028] 为了使心电检测设备适应各类体型人群的穿戴及准确定位,将所述电极V1和电极V6的水平距离分为多个规格,所述系列化心电图导联定位带相应为多种型号。

[0029] 根据国家标准GBT 1335.1-2008服装号型(男子)和GBT 1335.2-2008服装号型(女子)设计定位带的型号。

[0030] 根据东方人的体型特点,经过大量统计分析,本实用新型优选地设计5个尺寸定位带。使用时由专业医生确认所用型号和佩戴位置。特殊体型人员由医生测量电极位置后制定定位带。

[0031] 本实用新型的设计型号原理如下所述。

[0032] 人的体型按照胸围和腰围之差分为Y、A、B、C四类。

[0033] 经本实用新型人大量分析发现,胸前导联位置只和胸围和身高相关,定型设计时,优选取偏胖体型胸围身高数据(B型)范围。

[0034] 胸围型号以4cm为一个步进型号,分为72cm、76cm、80cm、84cm、88cm、92cm、96cm、100cm、104cm、108cm、112cm。

[0035] 胸骨中心到腋中线距离是胸围的1/4,胸围变化4cm反映到这个区间距离为变化1cm。取胸围76、84、92、100、108,定为5个型号可以覆盖胸围72-112cm范围,电极点误差 $\leq \pm 1$ cm。

[0036] 按照上述原理可得所述五种型号对应的所述第一个电极V1和第六个电极V6的水平距离分别为 22.3 ± 1 、 24.3 ± 1 、 26.3 ± 1 、 28.8 ± 1 、或 30.8 ± 1 cm。进一步,可将第一个电极V1和第二个电极V2的水平距离设为 6.5 ± 1 cm或 7.5 ± 1 cm。

[0037] 当第一个电极V1和第二个电极V2的水平距离设为6.5cm时覆盖5.5-7.5cm范围,对应定位带的规格型号S、M、L。

[0038] 当第一个电极V1和第二个电极V2的水平距离设为7.5cm时,覆盖6.5-8.5cm范围,对应定位带的规格型号L、XL、XXL(XXXL)。

[0039] 不同人体身高电极V1、V2至电极V4、V6垂直距离的确定:

[0040] 其中,当电极V1、V2至电极V4、V6的垂直距离为5cm时,覆盖人体身高145-180cm的人群,对应定位带型号S、M、L、XL。

[0041] 当电极V1、V2至电极V4、V6的垂直距离为6cm时,覆盖人体身高175-200cm的人群,对应定位带型号XL、XXL(XXXL)。

[0042] 即,可将所述电极V1、V2的连线与所述电极V4、V6的连线的垂直距离均设为 5 ± 0.5 cm或 6 ± 0.5 cm。

[0043] 电极V2、电极V4、电极V5和电极V6之间的水平距离如下:

[0044] V2-V4V4-V5V6-V6距离 (cm)

	V2-V4	V4-V5	V5-V6
S 号 :	4.5±1	5.7±1	5.7±1
M 号:	5±1	6.4±1	6.4±1
[0045] L 号:	5.5±1	7.1±1	7.1±1
XL 号:	6±1	7.6±1	7.6±1
XXL 号:	6.5±1	8.4±1	8.4±1

[0046] 可将所述六个电极V1-V6设为圆形结构,圆形的直径可定为 $2\pm 0.5\text{cm}$ 。

[0047] 上述的定位带的无弹性电极定位部分和弹性系合部分,两部分在带长方向相连接。无弹性电极定位部分用于与人体心电电极位置的定位与对准,而连接的弹性系合部分可调节松紧系于人体上。

[0048] 其中,无弹性电极定位部分又包括依次叠加连接的正面表面层、中间层和背面表面层。

[0049] 所述正面表面层、中间层和背面表面层均为柔性材料制成,便于使用者直接接触皮肤穿戴,增加了检测设备穿戴的舒适度。

[0050] 如图2所示,所述背面表面层10为直接接触皮肤的检测侧,所述背面表面层10上固定有六个电极V1-V6,所述六个电极V1-V6的位置按照六个心前导联对应的心电导联电极位置布置。该六个电极可直接接触皮肤检测,不用另接粘性电极贴。

[0051] 进一步地,所述六个电极V1-V6的表面为可直接接触皮肤的导电柔性材料,所述六个电极V1-V6包括凸起于所述背面表面层的凸起部。设置该凸起部为了更好地使电极与人体皮肤紧密贴合,便于信号的采集。

[0052] 电极检测到的信号需经过导联线将信号传输出去。

[0053] 如图3所示,本实用新型在中间层20上缝制有六条心电导联线201,所述六条心电导联线之间互不干涉,所述六条心电导联线分别对应所述六个电极V1-V6,各条线的一端分别对应电连接所述六个电极V1-V6。本实用新型将导联线缝制在中间层20上,既固定了导联线的走线位置,使得可避免导联线的缠绕引发的短路等问题,又使得可穿戴检测设备整体整洁平整。

[0054] 进一步地,上述的定位带,所述六个电极V1-V6的所述凸起部的表面与所述背面表面层之间填充有柔性材料,所述六个电极V1-V6的表面导电柔性材料与所述六条心电导联线的一端分别通过柔性导电纤维缝制连接。

[0055] 上述的定位带,所述六个电极V1-V6的所述表面还包括包围所述凸起部且直接贴合在所述背面表面层的贴合部,优选地,所述柔性导电纤维缝制连接位于所述贴合部。

[0056] 将电极与中间层20的六条心电导联线用柔性导电纤维缝制连接优选地位于包围所述凸起部的贴合部上,其作用是可以减小缝制线对皮肤的刺激。缝制位置优选地围绕所述凸起部对称分布,以提高缝制连接的稳定性和牢固性。

[0057] 为了适应人体外形结构变化,可将电极V1、V2的凸起部的高度比V3等电极的凸起高度相差一截。优选地,可将电极V1、V2的凸起部的高度设为相等,电极V3-V6的凸起部高度相等,优选地,电极V1、V2的凸起部的高度与电极V3-V6的凸起部高度相差一倍。如此,人体穿戴定位带时每个电极点都会与相应位置的皮肤相贴合,信号采集更顺畅。

[0058] 为了适应人体外形结构变化,还可在所述正面表面层上与所述电极V1、V2连线相对应的位置设置弹性可变形支撑片。该位置对应人体乳沟处,很容易发生电极脱离皮肤的测量故障。该支撑片可由金属制成,具体可为不锈钢、磷铜、铝合金等。支撑片的形状可大致呈长条形,长度大于等于电极V1、V2的中心距离,以两边覆盖住电极V1、V2的投影区域为佳。在设置弹性可变形支撑片的情况下,所述六个电极V1-V6的凸起部的高度可设为相等,当然也可使电极V1、V2的凸起部的高度比其他电极的凸起度略高。

[0059] 使用时,可根据人体乳沟的具体外形来弯折支撑片,使得定位带的外形形状随支撑片的弯折而变化,且在定位带拉紧固定在胸部后,定位带将利用支撑片的该弯折对弯折处的定位带部分施加一面向皮肤侧的压力,此外,此类不锈钢、磷铜、铝合金等材料的支撑片弯折后本身还具有一定的抗弯折弹性力,该抗弯折弹性力也会使得定位带跟随支撑片向接触人体侧贴合,在上述形状和力的共同作用下,最终使得V1、V2所在位置的定位带形状与对应人体外形相仿,贴合十分可靠。

[0060] 导电纤维的选择适于缝制即可。

[0061] 一般导电纤维有金属化合物型导电纤维,金属系导电纤维,碳黑系导电纤维,导电高分子型纤维等。

[0062] 优选地,所述六个电极V1-V6的表面材料采用尼龙经编渗固银针织面料。

[0063] 在选材方面,正面表面层30和背面表面层10的外表面均为能直接接触皮肤的面料,正面表面层30和背面表面层10均包括防水层。

[0064] 比如,正面表面层30和背面表面层10的面料成分可为82尼龙18氨纶及环保染料。

[0065] 中间层20材质优选为服装内衬材料即可,当然也可为其他可缝制布料。

[0066] 如图4所示,所述正面表面层30上设有导联接口301,所述导联接口上设有六个导电连接端子302,所述六个导电连接端子分别连接所述中间层20上所述六条心电导联线的另一端。

[0067] 优选地,所述导联接口301与所述中间层上的六条心电导联线的端点通过所述中间层20铆接连接,所述导联接口的信号输出连接方式为磁吸连接或纽扣连接。

[0068] 进一步地,所述导联接口301包括固定底盘303和所述六个导电连接端子302,所述固定底盘303的一面贴合连接所述正面表面层30的外表面,所述固定底盘303的另一面上设有分别包围所述六个导电连接端子302的六个凸起固定圈3031;所述六个导电连接端子分别在所述六个凸起固定圈3031的中心位置穿过所述固定底盘303,一端与所述六条心电导联线的端点铆接,另一端为“钮”状凸起传输端。

[0069] 进一步地,上述的定位带,为了更直观显示定位符号,方便使用者操作,如图5所示,所述正面表面层30上设有定位基准标志,所述定位基准标志包括定位基准线和定位点,所述定位基准线为一条直线,该直线在所述背面表面层10上的投影通过所述电极V1和电极V2的中心,所述定位点在所述背面表面层10上的投影为所述电极V1和电极V2的中心连线的中点;所述定位基准标志和所述导联接口301并列设置于所述正面表面层30位于带长方向

的大致中间位置。如果只设置针对一个电极的定位标志,则由于定位带可以绕该定位标志转动倾斜,导致其他电极的定位发生偏差,因此利用本实用新型的定位标志进行定位时定位将更加准确。另外,在定位点的正上方,还可以设置指示箭头,防止定位带戴反。

[0070] 所述弹性系合部分(图中未示出)的一端与所述无弹性电极定位部分的第一端固定连接,所述弹性系合部分的另一端与所述无弹性电极定位部分的第二端搭扣连接或粘扣连接。

[0071] 在材质方面,比如弹性几何部分可选用松紧带,面料成分为:62%橡胶,22%涤纶,16%环保胶水,弹性纤维。橡胶可为:顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶。染料可选用进口环保染料。

[0072] 使用本实用新型的定位带的定位方法,包括以下步骤:

[0073] 以第一个电极V1和第二个电极V2的水平连线为基准线,对准胸骨第4肋间;

[0074] 以所述第一个电极V1和第二个电极V2的水平连线中点对准胸骨中央。

[0075] 指示箭头朝上。

[0076] 最后可将所述定位带的定位带固定。

[0077] 在正面表面层上设有定位基准时,按照胸前6个电极位置上下定位方式,定位带正面定位基准线对准胸骨第4肋间,然后中间箭头朝上对准胸骨中央即可。

[0078] 本实用新型的心电图导联定位带可以准确确定心电图电极位置,适于普通大众在非就医时间穿戴,型号齐全,可覆盖全部正常体型人群,检测偏差小,结构简单,操作方便,舒适耐用,可作为医疗互联网系统的前端数据采集模块,便于随时随地的心电检测与专家诊断。

[0079] 实施例

[0080] 按照上述实施方式中的定位带结构,本实施例定位带分为3层,上下两层为表面层,面料成分82尼龙18氨纶。面料里面加防水层,防止汗液和水进入定位带内部造成短路。

[0081] 定位带中间层为导电层,连接电极点和导联接口。导电附着材料为服装内衬。

[0082] 6个电极点采用尼龙经编渗固银针织面料,特点轻柔、环保、导电性好。

[0083] 所述六个电极V1-V6的表面为可直接接触皮肤的导电柔性材料,所述六个电极V1-V6包括凸起于所述背面表面层的凸起部。

[0084] 所述六个电极V1-V6的所述凸起部的表面与所述背面表面层之间填充有柔性材料,可为有一定弹性的海绵体。

[0085] 所述六个电极V1-V6的表面导电柔性材料与所述六条心电导联线的一端分别通过柔性导电纤维缝制连接。所述六个电极V1-V6的所述表面还包括包围所述凸起部且直接贴合在所述背面表面层的贴合部,优选地,所述六个电极V1-V6的表面导电柔性材料与所述六条心电导联线的缝制连接位于所述贴合部。

[0086] 电极V1、V2的凸起部的高度相等,所述电极V3-V6的凸起部高度相等,所述电极V1或V2的凸起部的高度约6mm,优选为3-7mm,更优选为5-6mm,所述电极V3-V6的凸起部高度约为3mm,优选为1-3mm,更优选为2-3mm。

[0087] 如图6所示,也可在所述正面表面层30上与所述电极V1、V2连线相对应的位置设置弹性可变形支撑片304。该支撑片304可由金属制成。具体可为不锈钢、磷铜、铝合金等。支撑片的形状为长方形,四边倒圆,长度大于等于电极V1、V2的中心距离,以两边覆盖住电极V1、

V2的投影区域为佳。厚度可为小于等于3mm。

[0088] 在本实施例,优选使电极V1、V2凸起部的高度比其他电极的凸起度相差一倍。

[0089] 内部导电连线优选采用银纤维线,从电极点到导联接口最大电阻一般不超过20欧姆,心电放大器的输入阻抗一般大于10M Ω ,使得导电连线对心电信号采集影响极小。根据国家标准GBT 1335.1-2008服装号型(男子)和GBT 1335.2-2008服装号型(女子)设计定位带的型号。

[0090] 依据中国人体型特点,设计了5个尺寸定位带。使用时由专业医生确认所用型号和佩戴位置。特殊体型人员由医生测量电极位置后定制定位带。

[0091] 本实施例电极V1和电极V6的水平距离分别为 22.3 ± 1 、 24.3 ± 1 、 26.3 ± 1 、 28.8 ± 1 或 30.8 ± 1 cm。

[0092] 所述第一个电极V1和第二个电极V2的水平距离为 6.5 ± 1 cm或 7.5 ± 1 cm。

[0093] 所述第一个电极V1和第二个电极V2的连线与第四个电极V4和第六个电极V6的连线的垂直距离为 5 ± 0.5 cm或 6 ± 0.5 cm。

[0094] 所述六个电极V1-V6为圆形结构,所述圆形的直径为 2 ± 0.5 cm。

[0095] 经对比测试,穿戴本实用新型的定位带检测的心电图的有效性远大于目前市场上的各种穿戴式或粘贴式定位带,或背心等服装类心电采集装置。

[0096] 最后应说明的是:显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4



图5




图6

专利名称(译)	系列化心电图导联定位带		
公开(公告)号	CN207323463U	公开(公告)日	2018-05-08
申请号	CN201720297677.5	申请日	2017-03-24
[标]申请(专利权)人(译)	心韵恒安医疗科技(北京)有限公司		
申请(专利权)人(译)	心韵恒安医疗科技(北京)有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	心韵恒安医疗科技(北京)有限公司		
[标]发明人	王平 陈力恒		
发明人	王平 陈力恒		
IPC分类号	A61B5/0402 A61B5/00 A61B5/0408		
代理人(译)	刘国伟 鲍晓芳		
外部链接	SIPO		

摘要(译)

本实用新型涉及一种系列化心电图导联定位带。定位带包括柔性穿戴部分和心电导联系统，所述心电导联系统设置于所述柔性穿戴部分上，所述心电导联系统包括六个电极V1-V6、六条心电导联线和导联接口，所述六个电极V1-V6分别与所述六条心电导联线相连，所述六条心电导联线与所述导联接口的六个连接端子相连；六个电极V1-V6的布置形状呈“Z”形，所述电极V1和电极V6的水平距离分为多个规格，所述系列化心电图导联定位带相应为多种型号。本实用新型的心电图导联定位带可以准确确定心电图电极位置，适于普通大众在非就医时间穿戴，型号齐全，可覆盖全部正常体型人群，检测偏差小，结构简单，操作方便，舒适耐用，测量可靠，便于随时随地的心电检测与专家诊断。

